Fiche de données

IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	FrontCom, Protection au toucher, cadre simple
Référence	1450820000
Type	IE-FC-PWPC
GTIN (EAN)	4050118255584
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E223801

Dimensions et poids

Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1.7716 inch
Largeur	47.5 mm	Largeur (pouces)	1.8701 inch
Longueur	47.5 mm	Longueur (pouces)	1.8701 inch
Poids net	19.18 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Classifications

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Caractéristiques générales

Type de produit	Protection au toucher, cadre simple	Matériau	PC

Normes générales

Certificat Nº (cURus)	E223801	Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B

IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

