

## IE-FC-PWPC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	FrontCom, Protection au toucher, cadre simple
Référence	<a href="#">1450820000</a>
Type	IE-FC-PWPC
GTIN (EAN)	4050118255584
Qté.	1 Pièce

## IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

## Dimensions et poids

Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1.7716 inch
Largeur	47.5 mm	Largeur (pouces)	1.8701 inch
Longueur	47.5 mm	Longueur (pouces)	1.8701 inch
Poids net	19.18 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Classifications

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

## Caractéristiques générales

Type de produit	Protection au toucher, cadre simple	Matériau	PC
-----------------	-------------------------------------	----------	----

## Normes générales

Certificat N° (cURus)	E223801	Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
-----------------------	---------	----------------------------	------------

**IE-FC-PWPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**

