CC-M 15/45 2X3 ST SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores. Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle Leur format couvrent toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier. Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent
Référence	1474320000
Туре	CC-M 15/45 2X3 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118290752
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

CC-M 15/45 2X3 ST SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

A	arén	nent	s
_	4. 6		•

ROHS

Dimensions et poids				
Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch	
lauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch	
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1.7716 inch	
Poids net	2.5 g			

Températures

plage de température d'utilisation -55...130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm	
45 mm	
. 130 °C	
-55 °C	
argent	
Acier inox 1.4301	
Nécessite M-Print PRO File	
Type de conditionnement	MetalliCard
15.2 x 42.2 mm	
1 MetalliCard = Device markers	<u> </u>
-55130 °C	
	45 mm 130 °C -55 °C argent Acier inox 1.4301 Nécessite M-Print PRO File Type de conditionnement 15.2 x 42.2 mm 1 MetalliCard = Device markers

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage	3.30 mm		

Niveau du catalogue / Dessins

CC-M 15/45 2X3 ST SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



