


H0,75/16T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Bleu clair
Référence	1476110000
Type	H0,75/16T BL BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282962
Qté.	5000 Pièce
Emballage	Bobine

H0,75/16T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E354986

Dimensions et poids

Poids net	0.13 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts reliés en rouleau, couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm
Diamètre de la collerette (D2) 2.8 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm
L1 en mm 16.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 12 mm
Section de raccordement du conducteur 0.75 mm ²	Couleur Telemecanique

H0,75/16T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

