


H2,5/15D BL SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



- en vrac en sachet plastique
- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
Référence	1476280000
Type	H2,5/15D BL SP
GTIN (EAN)	4050118282887
Qté.	100 Pièce

H2,5/15D BL SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E354986

Dimensions et poids

Poids net 0.15 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.2 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	4.2 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	15.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²	Couleur	DIN

Dessins

Dessin

