

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Seulement pour l'Europe



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Version	Mounting tool
Référence	1479110000
Type	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Qté.	1 Pièce

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	70 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Batterie pour DMS PRO
--------------------------	-----------------------

Tournevis électrique

Chargeur - sortie	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Chargeur - entrée	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W
Ralenti	200 u. 600 min-1	Tension nominale	3.6 V
Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3	Batterie - pile	Batterie Lithium-Ion
Tension d#92accumulation	3.6 V	Couple de serrage max.	3 Nm