

## CC 30/60 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, Support CC-H 30/60, vert |
| Référence  | <a href="#">1488370000</a>  |
| Type       | CC 30/60 MC NE GN   |
| GTIN (EAN) | 4050118298550   |
| Qté.       | 30 Pièce  |

**CC 30/60 MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0472 inch |
| Hauteur    | 30 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.1811 inch |
| Largeur    | 60 mm  | Largeur (pouces)    | 2.3622 inch |
| Poids net  | 4.6 g  |                     |             |

**Températures**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.033 kg CO2 eq.  |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Caractéristiques générales**

|   |   |
|---|---|
| Version                                   | Enfichable  |
| Largeur                                   | 60 mm   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-2   |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 100 °C  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C  |
| Couleur                                   | vert  |
| Halogène                                  | Non   |
| Matériau de base                          | Polyamide 66  |
| Caractères imprimés                       | sans  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement MultiCard                         |
| Industries recommandées                   | Machines  |
| imprimante compatible                     | <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Device markers                              |
| plage de température d'utilisation        | -40...100 °C  |
| Application / fabricant                   | Support CC-H 30/60  |

**Repérage d'équipements et appareillages**

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

### CC 30/60 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## CC 30/60 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires



### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | CC-H 30/60                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1934430000</a> | ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, noir        |
| GTIN (EAN) | 4032248590995              |  |
| Qté.       | 10 ST                      |  |
| Type       | STR CC 30/60 TRANSPARENT   | Version  |
| Référence  | <a href="#">1934450000</a> | ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590988              |  |
| Qté.       | 10 ST                      |  |
| Type       | ETO CC 30/60 TRANSPAR.     | Version  |
| Référence  | <a href="#">1934440000</a> | ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590971              |  |
| Qté.       | 10 ST                      |  |