KQIG-M4/-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
Référence	<u>1491270000</u>
Туре	KQIG-M4/-6
GTIN (EAN)	4050118301342
Qté.	100 Pièce

KQIG-M4/-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 1.61 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm² max.		Section de raccordement du conducteur, 4 mm²	
		min.	
Section de raccordement du conduct	eur 6 mm²	Isolation	présente
Matériau/plastique	PC	Perçage	C 4
Couleur d'identification	jaune	Diamètre intérieur de la tige (d1)	3.6 mm
Diamètre extérieur de la tige (d3)	8 mm	Longueur de raccordement (I)	21 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	4.3 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	6.4 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins



KQIG-M4/-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Туре	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Туре	CTI 6 G	Version
Type Référence	CTI 6 G 9202850000	Version Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 6mm²,

Niveau du catalogue / Dessins 4