

## VSTI/0,1-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

### Informations générales de commande

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Version                   | Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,jaune |
| Référence                 | <a href="#">1491540000</a>  |
| Type                      | VSTI/0,1-0,5  |
| GTIN (EAN)                | 4050118301649   |
| Qté.                      | 100 Pièce   |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.   |
| Dernière date de commande | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

## VSTI/0,1-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.36 g |
|-----------|--------|

### Conformité environnementale du produit


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

### Raccordements

|   |   |                                    |        |
|---|---|------------------------------------|--------|
| Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> max. | Section de raccordement du conducteur, 0.1 mm <sup>2</sup> min. |                                    |        |
| Section de raccordement du conducteur 0.5 mm <sup>2</sup>       | Isolation   | Entièrement isolé                  |        |
| Matériau/plastique  | PA  | Longueur 1 (l1)                    | 20 mm  |
| Couleur d'identification  | jaune   | Diamètre intérieur de la tige (d1) | 1.2 mm |
| Longueur 2 (l2)   | 12 mm   | Diamètre intérieur du tunnel (d4)  | 2 mm   |



## VSTI/0,1-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | HTI 15                     | Version  |
| Référence  | <a href="#">9014400000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> ,      |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6                      | Version  |
| Référence  | <a href="#">9006120000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6 G                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">9202850000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,        |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | Sertissage ovale, Sertissage parallèle   |
| Qté.       | 1 ST                       |  |