

VSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,jaune
Référence	1491570000
Type	VSTI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301809
Qté.	100 Pièce

VSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	2.43 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min.		
Section de raccordement du conducteur 6 mm ²	Isolation	Entièrement isolé	
Matériau/plastique	PC	Longueur 1 (l1)	27 mm
Couleur d'identification	jaune	Diamètre intérieur de la tige (d1)	3.6 mm
Longueur 2 (l2)	15 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	6.4 mm

Dessins

