



Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , bleu
Référence	1491830000
Type	FSKI/1,5-2,5/638
GTIN (EAN)	4050118301830
Qté.	100 Pièce

FSKI/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	1.02 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

Classifications

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² min.
Section de raccordement du conducteur 2,5 mm ²	Isolation présente, Partiellement isolé
Dimension	6,3 x 0,8 mm
Longueur 1 (l1)	21,8 mm
Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
	Matériau/plastique PVC
	Couleur d'identification bleu
	Densité de connecteurs enfichables (d3) 0,8 mm

Dessins

