VFSKHV/0,5-1,0/285



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| Version | Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,Rouge |
|------------|---|
| Référence | <u>1491860000</u> |
| Туре | VFSKHV/0,5-1,0/285 |
| GTIN (EAN) | 4050118301915 |
| Qté. | 100 Pièce |

Niveau du catalogue / Dessins

VFSKHV/0,5-1,0/285



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | Α | gr | én | 1ei | าts |
|--|---|----|----|-----|-----|
|--|---|----|----|-----|-----|

| ROHS | Conforme |
|------|----------|
| | • |

Dimensions et poids

Poids net 0.69 g

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
|--|--------------------------------------|
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC000516 | ETIM 7.0 | EC000516 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ETIM 10.0 | EC000516 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

Raccordements

| Section de raccordement du conducteur, 1 mm² max. Section de raccordement du conducteur 1 mm² | | Section de raccordement du conducteur,0.5 mm² min. | |
|--|------------------|---|-------------------|
| | | Isolation | Entièrement isolé |
| Matériau/plastique | PVC | Longueur 1 (I1) | 19.2 mm |
| Couleur d'identification | rouge | Largeur du connecteur enfichable (d2) | 2.8 mm |
| Densité de connecteurs enfichal | oles (d3) 0.5 mm | | |

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

VFSKHV/0,5-1,0/285




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins



VFSKHV/0,5-1,0/285



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| Туре | HTI 15 | Version |
|------------|---------------|--|
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 2.5mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Туре | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Туре | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 6mm², |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |

Niveau du catalogue / Dessins 4