

VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Cosses,Cosse isolée,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,Rouge |
| Référence | 1491870000 |
| Type | VFSKHV/0,5-1,0/288 |
| GTIN (EAN) | 4050118301908 |
| Qté. | 100 Pièce |

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.78 g |
|-----------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|---------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ETIM 10.0 | EC000516 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

Raccordements

| | | |
|--|--|-------------------|
| Section de raccordement du conducteur, 1 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min. | |
| Section de raccordement du conducteur 1 mm ² | Isolation | Entièrement isolé |
| Dimension | Matériau/plastique | PVC |
| Longueur 1 (l1) | Couleur d'identification | rouge |
| Largeur du connecteur enfichable (d2) | Densité de connecteurs enfichables (d3) | 0.8 mm |

Dessins



VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTI 15 | Version |
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |