

VFSK HV/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,Rouge
Référence	1491890000
Type	VFSK HV/0,5-1,0/488
GTIN (EAN)	4050118301786
Qté.	100 Pièce

VFSK HV/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.85 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC000516
----------	----------

ETIM 10.0	EC000516
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-44-03-92
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000516
----------	----------

ECLASS 14.0	27-44-03-92
-------------	-------------

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 1 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min.
--	--

Section de raccordement du conducteur 1 mm ²	Isolation
---	-----------

Dimension	4,8 x 0,8 mm
-----------	--------------

Longueur 1 (l1)	20,2 mm
-----------------	---------

Largeur du connecteur enfichable (d2)	4,8 mm
---------------------------------------	--------

Matériau/plastique	PVC
--------------------	-----

Couleur d'identification	rouge
--------------------------	-------


Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
---	--------

VFSK HV/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



VFSK HV/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	HTI 15	Version
Référence	9014400000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190159412	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	