



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Version    | Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², bleu |
| Référence  | <a href="#">1491920000</a>                             |
| Type       | VFSKHV/1,5-2,5/485                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118301694                                          |
| Qté.       | 100 Pièce                                              |

VFSKHV/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 1.1 g |
|-----------|-------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption               |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                    |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP                                   | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

## Raccordements

|                                                                 |                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> max. | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> min. |                   |
| Section de raccordement du conducteur 2.5 mm <sup>2</sup>       | Isolation                                                       | Entièrement isolé |
| Matériau/plastique                                              | Longueur 1 (l1)                                                 | 20.2 mm           |
| Couleur d'identification                                        | Largeur du connecteur enfichable (d2)                           | 4.8 mm            |
| Densité de connecteurs enfichables (d3) 0.5 mm                  |                                                                 |                   |

## Dessins

