
Fiche de données

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cosse isolée en PVC ou PC/PA
• Versions courantes sur le marché
• Non soudé
• Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
Référence	1492030000
Type	VRSHVI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301854
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-03-31T00:00:00+02:00

Fiche de données

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	1.28 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm²
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm²	Isolation	Entièrement isolé
Matériau/plastique	PA	Longueur 1 (l1)	25.2 mm
Couleur d'identification	bleu	Ø broche/prise	4 mm

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

