

KQI-M4/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
Référence	1492110000
Type	KQI-M4/-0,5
GTIN (EAN)	4050118302103
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-03-31T00:00:00+02:00

KQI-M4/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.3 g
-----------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0.1 mm ² min.
Section de raccordement du conducteur 0.5 mm ²	Isolation présente
Matériau/plastique PA	Perçage M 4
Couleur d'identification jaune	Diamètre intérieur de la tige (d1) 1 mm
Diamètre extérieur de la tige (d3) 6.5 mm	Longueur de raccordement (l) 16 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2) 4.3 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4) 2.3 mm

Dessins

