Fiche de données

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cosse isolée en PVC ou PC/PA
• Versions courantes sur le marché
• Non soudé
• Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
Référence	1492210000
Type	KQI-M5/S/-1
GTIN (EAN)	4050118302004
Qté.	100 Pièce

Fiche de données

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	0.78 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	1 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²
Section de raccordement du conducteur	1 mm²	Isolation	présente
Matériau/plastique	PC	Perçage	M 5/S
Couleur d'identification	rouge	Diamètre intérieur de la tige (d1)	1.6 mm
Diamètre extérieur de la tige (d3)	8 mm	Longueur de raccordement (l)	18.5 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	5.3 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	4 mm

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

