Fiche de données

KQI-M6/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cosse isolée en PVC ou PC/PA
• Versions courantes sur le marché
• Non soudé
• Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
Référence	1492230000
Type	KQI-M6/-1
GTIN (EAN)	4050118302400
Qté.	100 Pièce

Fiche de données

KQI-M6/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	0.83 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	1 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²
Section de raccordement du conducteur	1 mm²	Isolation	présente
Matériau/plastique	PC	Perçage	M 6
Couleur d'identification	rouge	Diamètre intérieur de la tige (d1)	1.6 mm
Diamètre extérieur de la tige (d3)	10 mm	Longueur de raccordement (l)	19 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	6.5 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	4 mm

KQI-M6/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

