

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses,Cosse isolée,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Référence | 1492580000 |
| Type | KQIG-M5/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301793 |
| Qté. | 100 Pièce |

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.93 g |
|-----------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Raccordements

| | |
|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, 1 mm ² max. | Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min. |
| Section de raccordement du conducteur 1 mm ² | Isolation présente |
| Matériau/plastique PC | Perçage C 5 |
| Couleur d'identification rouge | Diamètre intérieur de la tige (d1) 1.6 mm |
| Diamètre extérieur de la tige (d3) 10 mm | Longueur de raccordement (l) 19 mm |
| Diamètre intérieur de la bride (d2) 5.3 mm | Diamètre intérieur du tunnel (d4) 4 mm |

Dessins



KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTI 15 | Version |
| Référence | 9014400000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 | Version |
| Référence | 9006120000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Sertissage double |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CTI 6 G | Version |
| Référence | 9202850000 | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | Sertissage ovale, Sertissage parallèle |
| Qté. | 1 ST | |