

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Version	Cosses,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²
Référence	1495020000
Type	KRN-M4/-0,75
GTIN (EAN)	4050118304817
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-03-31T00:00:00+02:00

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.77 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Caractéristiques techniques

Version	Série Euro, standard
---------	----------------------

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.
Section de raccordement du conducteur 0.75 mm ²	Isolation non disponible
Perçage M 4	Couleur d'identification Aucun
Diamètre intérieur de la tige (d1) 1.4 mm	Diamètre extérieur de la tige (d3) 3 mm
Longueur de la tige (a) 6 mm	Longueur de raccordement (l) 14 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2) 4.3 mm	Largeur de la bride (b) 8.5 mm

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Crimping tools



Pincas à sertir pour contacts non isolés
cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	HTN 21	Version	
Référence	9014610000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage à empreintes	
GTIN (EAN)	4008190152734		
Qté.	1 ST		