### KRN-M5/-1,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Version	Cosses, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Référence	<u>1495070000</u>
Туре	KRN-M5/-1,5
GTIN (EAN)	4050118304565
Qté.	100 Pièce

### KRN-M5/-1,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

	Α	gr	én	1ei	าts
--	---	----	----	-----	-----

ROHS Conforme

#### **Dimensions et poids**

Poids net 1.47 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

### Caractéristiques techniques

Version Série Euro, standard

### **Raccordements**

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² max.		Section de raccordement du conduc min.	Section de raccordement du conducteur, 1 mm² min.		
Section de raccordement du conducteur 1.5 mm²		Isolation	non disponible		
Perçage	M 5	Couleur d'identification	Aucun		
Diamètre intérieur de la tige (d1)	1.9 mm	Diamètre extérieur de la tige (d3)	3.9 mm		
Longueur de la tige (a)	6 mm	Longueur de raccordement (I)	16 mm		
Diamètre intérieur de la bride (d2)	5.3 mm	Largeur de la bride (b)	10 mm		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins



## Fiche de données

### KRN-M5/-1,5



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

# Crimping tools



Pinces à sertir pour contacts non isolés cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

#### Informations générales de commande

general genera		
Туре	HTN 21	Version
Référence	9014610000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage à
GTIN (EAN)	4008190152734	empreintes
Qté.	1 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 4