


CC-M 27/70 2X3 ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores. Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvre toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier. Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 27 x 70 mm, argent
Référence	1500190000
Type	CC-M 27/70 2X3 ST
GTIN (EAN)	4050118309003
Qté.	80 Pièce

CC-M 27/70 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2.7559 inch
Poids net	6.18 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Version	Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm				
Largeur	70 mm				
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C				
Couleur	argent				
Matériau de base	Acier inox 1.4301				
Caractères imprimés	sans				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard			
Taille de plage de repérage	68.3 x 25.3 mm				
Industries recommandées	Énergie, Process				
imprimante compatible					
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Device markers				
plage de température d'utilisation	-55...130 °C				

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage	3.00 mm
-----------------------------	---------

Drawings


Exemple d'utilisation



CC-M 27/70 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Produits complémentaires****Informations générales de commande**

Type	INLAY CC-M 27/70	Version
Référence	1500290000	
GTIN (EAN)	4050118309034	
Qté.	1 ST	
Type	PRIMER CC-M	Version
Référence	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Qté.	100 ST	