

### PZ RK 10/120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm<sup>2</sup>

#### Informations générales de commande

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM |
| Référence  | <a href="#">1500450000</a>                                                   |
| Type       | PZ RK 10/120                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118309065                                                                |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                      |

## PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |              |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 660 mm | Profondeur (pouces) | 25.9842 inch |
| Longueur   | 660 mm | Longueur (pouces)   | 25.9842 inch |
| Poids net  | 3760 g |                     |              |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Version | mécanique, sans<br>compartiment amovible |
|---------|------------------------------------------|

## Description du contact

|                           |                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Type de contact           | Cosse de série européenne | Plage de sertissage, max. | 120 mm <sup>2</sup> |
| Plage de sertissage, min. | 10 mm <sup>2</sup>        |                           |                     |

## Données de l'outil - sertissage

|                            |                                        |                           |                    |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Section de l'embout, max.  | 120 mm <sup>2</sup>                    | Section de l'embout, min. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage hexagonal,<br>Sertissage WM |                           |                    |

## Inserts de sertissage

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Largeur de sertissage | 5 mm |
|-----------------------|------|