Fiche de données

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm²

Informations générales de commande

Version	6mm², 70mm², Sertissage hexagonal
Référence	1500470000
Type	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	515 mm	Longueur (pouces)	20.2755 inch
Poids net	2040 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Cosse DIN 46235	Plage de sertissage, max.	70 mm²
Plage de sertissage, min.	6 mm²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	70 mm²	Section de l'embout, min.	6 mm²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Section sertissage aluminium	10 ... 50 mm²