

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm²

Informations générales de commande

Version	10mm ² , 120mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1500480000
Type	PZ PK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309089
Qté.	1 Pièce

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	660 mm	Longueur (pouces)	25.9842 inch
Poids net	3800 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Plage de sertissage, max.	120 mm ²	Plage de sertissage, min.	10 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	120 mm ²	Section de l'embout, min.	10 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Section sertissage aluminium	10 ... 70 mm ²
-----------------------	------	------------------------------	---------------------------