

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Accessoires, 6mm ² , Sertissage WM
Référence	1500850000
Type	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Qté.	1 Pièce

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	150 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	10	Section du conducteur min. AWG	10
Plage de sertissage, max.	6 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage WM		
Section de cosse	nominal	6 mm ²	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Section sertissage cuivre	6
Largeur de sertissage en mm	7		

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils




Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	1500830000	Presse, 6mm ² , 150mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 ST	

6 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M4/-6 90	Version
Référence	1497220000	Cosses, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M5/-6 90	Version
Référence	1496120000	Cosses, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M6/-6 90	Version
Référence	1496130000	Cosses, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-6 90	Version
Référence	1496140000	Cosses, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qté.	100 ST	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-6 90	Version
Référence	1496150000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-6 90	Version
Référence	1496170000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qté.	100 ST	
Type	VSTN/-6	Version
Référence	1494720000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M5/-6	Version
Référence	1497840000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M6/-6	Version
Référence	1497850000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qté.	100 ST	
Type	KP-M8/-6	Version
Référence	1497860000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qté.	100 ST	
Type	VPN/-6	Version
Référence	1498610000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M4/-6	Version
Référence	1497150000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M5/-6	Version
Référence	1497170000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-6	Version
Référence	1497180000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-6	Version
Référence	1497190000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-6	Version
Référence	1497200000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-6	Version
Référence	1497210000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qté.	100 ST	