

## ES EPG 45 WM 95


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Version	95mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
Référence	<a href="#">1500890000</a>
Type	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Qté.	1 Pièce

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	136 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Description du contact

Section du conducteur max. AWG	3/0	Section du conducteur min. AWG	3/0
Plage de sertissage, max.	95 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage WM		
Section de cosse	nominal	95 mm <sup>2</sup>	

## Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Section sertissage cuivre	95
Largeur de sertissage en mm	5		

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Outils



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

## Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	<a href="#">1500830000</a>	Presse, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 ST	

95 mm<sup>2</sup>95 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-95 S	Version
Référence	<a href="#">1494430000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-95 S	Version
Référence	<a href="#">1494890000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-95 S	Version
Référence	<a href="#">1494900000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M12/-95 S	Version
Référence	<a href="#">1494910000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qté.	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	KWN-M8/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1496080000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M10/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1496090000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M12/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1496100000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M14/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1494670000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M16/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1496110000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M8/-95 45	Version
Référence	<a href="#">1496340000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M10/-95 45	Version
Référence	<a href="#">1496350000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M12/-95 45	Version
Référence	<a href="#">1496370000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M16/-95 45	Version
Référence	<a href="#">1496380000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qté.	25 ST	
Type	KP-M8/-95	Version
Référence	<a href="#">1498180000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M10/-95	Version
Référence	<a href="#">1498190000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M12/-95	Version
Référence	<a href="#">1498210000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M14/-95	Version
Référence	<a href="#">1498520000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qté.	50 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KP-M16/-95	Version
Référence	<a href="#">1498220000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M20/-95	Version
Référence	<a href="#">1498230000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qté.	50 ST	
Type	KWPN-M8/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1497690000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M10/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1497710000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M12/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1497720000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M16/-95 90	Version
Référence	<a href="#">1497730000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qté.	25 ST	
Type	VPN/-95	Version
Référence	<a href="#">1498680000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qté.	50 ST	
Type	VPLN/-95	Version
Référence	<a href="#">1492950000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qté.	50 ST	
Type	KRN-M6/-95	Version
Référence	<a href="#">1495820000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-95	Version
Référence	<a href="#">1495600000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-95	Version
Référence	<a href="#">1495610000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M12/-95	Version
Référence	<a href="#">1495620000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M14/-95	Version
Référence	<a href="#">1495780000</a>	Cosses,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qté.	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	KRN-M16/-95	Version	
Référence	<a href="#">1495630000</a>	Cosses,95 mm²,95 mm² - 95 mm²	
GTIN (EAN)	4050118305326		
Qté.	25 ST		
Type	KRN-M20/-95	Version	
Référence	<a href="#">1495640000</a>	Cosses,95 mm²,95 mm² - 95 mm²	
GTIN (EAN)	4050118305319		
Qté.	25 ST		