



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	70mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1500940000
Type	ES EPG 45 HEX 10/70
GTIN (EAN)	4050118309522
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	130 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	2/0	Section du conducteur min. AWG	8
Plage de sertissage, max.	70 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		
Section de cosse	nominal	10 mm ²	
	nominal	70 mm ²	

Inserts de sertissage

Indice	6/16	Section sertissage aluminium	-/50
Section sertissage cuivre	10/70	Largeur de sertissage en mm	7/5