

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	95mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1500980000
Type	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
Qté.	1 Pièce

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	136 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	3/0	Section du conducteur min. AWG	3/0
Plage de sertissage, max.	95 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		
Section de cosse	nominal	95 mm ²	

Inserts de sertissage

Indice	18	Largeur de sertissage	5 mm
Section sertissage aluminium	70	Section sertissage cuivre	95
Largeur de sertissage en mm	5		

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	1500830000	Presse, 6mm ² , 150mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 ST	

95 mm²



95 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-95	Version
Référence	1495820000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-95	Version
Référence	1495600000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-95	Version
Référence	1495610000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M12/-95	Version
Référence	1495620000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qté.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M14/-95	Version
Référence	1495780000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M16/-95	Version
Référence	1495630000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M20/-95	Version
Référence	1495640000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M6/-95 S	Version
Référence	1494430000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M8/-95 S	Version
Référence	1494890000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M10/-95 S	Version
Référence	1494900000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qté.	25 ST	
Type	KRN-M12/-95 S	Version
Référence	1494910000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M8/-95 90	Version
Référence	1496080000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M10/-95 90	Version
Référence	1496090000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M12/-95 90	Version
Référence	1496100000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M14/-95 90	Version
Référence	1494670000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M16/-95 90	Version
Référence	1496110000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M8/-95 45	Version
Référence	1496340000	Cosses,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qté.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-95 45	Version
Référence	1496350000	Cosses,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M12/-95 45	Version
Référence	1496370000	Cosses,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qté.	25 ST	
Type	KWN-M16/-95 45	Version
Référence	1496380000	Cosses,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qté.	25 ST	
Type	KP-M8/-95	Version
Référence	1498180000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M10/-95	Version
Référence	1498190000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M12/-95	Version
Référence	1498210000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M14/-95	Version
Référence	1498520000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M16/-95	Version
Référence	1498220000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qté.	50 ST	
Type	KP-M20/-95	Version
Référence	1498230000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qté.	50 ST	
Type	KWPN-M8/-95 90	Version
Référence	1497690000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M10/-95 90	Version
Référence	1497710000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M12/-95 90	Version
Référence	1497720000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qté.	25 ST	
Type	KWPN-M16/-95 90	Version
Référence	1497730000	Cosses,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qté.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Type	VPN/-95	Version	
Référence	1498680000	Cosses,95 mm²,95 mm²,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118307917		
Qté.	50 ST		
Type	VPLN/-95	Version	
Référence	1492950000	Cosses,95 mm²,95 mm²,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302622		
Qté.	50 ST		