


ES EPG 45 AEH 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | 50mm ² , Sertissage trapézoïdal |
| Référence | 1501180000 |
| Type | ES EPG 45 AEH 50 |
| GTIN (EAN) | 4050118309539 |
| Qté. | 1 Pièce |

ES EPG 45 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

| | |
|-----------|----------|
| Poids net | 154.88 g |
|-----------|----------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Section du conducteur max. AWG | 1 | Section du conducteur min. AWG | 1 |
| Plage de sertissage, max. | 50 mm ² | | |

Données de l'outil - sertissage

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |
| Section de cosse | nominal |

Inserts de sertissage

| | | | |
|-----------------------|-------|---------------------------|----|
| Largeur de sertissage | 19 mm | Section sertissage cuivre | 50 |
|-----------------------|-------|---------------------------|----|