

ES EPG 45 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | 70mm ² , Sertissage à empreintes |
| Référence | 1501380000 |
| Type | ES EPG 45 DIN 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118309744 |
| Qté. | 1 Pièce |

ES EPG 45 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 12 mm | Profondeur (pouces) | 0.4724 inch |
| Hauteur | 60 mm | Hauteur (pouces) | 2.3622 inch |
| Largeur | 30 mm | Largeur (pouces) | 1.1811 inch |
| Poids net | 132.88 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|
| Section du conducteur max. AWG | 2/0 | Section du conducteur min. AWG | 2/0 |
| Plage de sertissage, max. | 70 mm ² | | |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage à empreintes | | |
| Section de cosse | nominal | 70 mm ² | |

Inserts de sertissage

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----|
| Largeur de sertissage | 12 mm | Section sertissage cuivre | 70 |
| Largeur de sertissage en mm | 12 | | |