

HSS 8.5-25.4 EL Y30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 8.5 - 25.4 mm, jaune
Référence	1505830000
Type	HSS 8.5-25.4 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118314229
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E366310

Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Largeur	40.5 mm	Largeur (pouces)	1.5945 inch
Longueur	30000 mm	Longueur (pouces)	1181.1 inch
Poids net	310 g		

Températures

plage de température d'utilisation -55...135 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	40.5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	135 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	jaune	Halogène	Oui
Longueur	30000 mm	Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans	Industries recommandées	Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	plage de température d'utilisation	-55...135 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 120 mm² max.	
Section de raccordement du conducteur, 35 mm² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	25.4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8.5 mm	Taux de rétractabilité	3:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Largeur de la zone de texte	0 mm
Hauteur de la zone de texte	40.3 mm	Diamètre extérieur du conducteur	8.5 - 25.4 mm
Section de raccordement de conducteur	35 - 120 mm²		

Note importante

Informations sur le produit Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

Dessins

