

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Référence	1509370000
Type	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
Qté.	1 Pièce

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	178 mm	Profondeur (pouces)	7.0079 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3.0709 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5.9055 inch
Longueur	178 mm	Longueur (pouces)	7.0079 inch
Poids net	512 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		

Caractéristiques techniques

Temps de charge	0.5 h	Plage de tension	12 / 14.4 / 18 V
Consommation de puissance	90 W	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz