

STRIPAX ULTIMATE XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	1512780000
Type	STRIPAX ULTIMATE XL
GTIN (EAN)	4050118319934
Qté.	1 Pièce

STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm
Hauteur	99 mm
Largeur	190 mm
Poids net	171.8 g

Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur (pouces)	3.8976 inch
Largeur (pouces)	7.4803 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder
--------------------------	-----------------

Outil à dénuder

Type de câble	Fils conducteurs rigides et souples avec isolant sans halogènes
Plage de dénudage AWG, max.	8 AWG
Longueur de dénudage, maximale	25 mm

Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm ²
Plage de dénudage AWG, min.	14 AWG
Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² min.

STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



J TYPE THHN

ALLOGEN FREE 2,5MM² H07Z-K

Exemple d'utilisation



STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessoires / pièces de rechange**

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	ERME SPX UL XL	Version
Référence	1512790000	Accessoires, Support de couteaux
GTIN (EAN)	4050118320428	
Qté.	1 ST	
Type	ERTE KLBC SPX UL XL	Version
Référence	2571510000	Accessoires, Mâchoire de serrage de rechange
GTIN (EAN)	4050118581997	
Qté.	1 ST	