# Fiche de données

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Repères de fils et de câbles, 3.2 - 6.4 mm, blanc |
| Référence | 1513280000 |
| Type | HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M |
| GTIN (EAN) | 4050118321036 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 0.9 mm | Profondeur (pouces) | 0.0354 inch |
| Largeur | 10.7 mm | Largeur (pouces) | 0.4213 inch |
| Longueur | 30000 mm | Longueur (pouces) | 1181.1 inch |
| Poids net | 406 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -55…105 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type d'impression | vierge | Largeur | 10.7 mm |
| Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
| Couleur | blanc | Halogène | Non |
| Longueur | 30000 mm | Matériau de base | Polyoléfine |
| Caractères imprimés | sans | imprimante compatible | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| plage de température d'utilisation | -55…105 °C | Nombre par rouleau | 1 |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 6 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1.5 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 6.4 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 3.2 mm | Taux de rétractabilité | 2:1 |
| Température recommandée de retrait | 90 °C | Diamètre extérieur du conducteur | 3.2 - 6.4 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 1.5 - 6 mm² | | |

### Note importante

| | |
|---|---|
| Informations sur le produit | Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire |

# HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

