

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable RJ45 (sans outils) selon la norme CEI 60603-7-51.

Informations générales de commande

Version	Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, coudé, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence	<u>1518080000</u>
Туре	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
GTIN (EAN)	4050118324969
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments c

I. \	The same
L/US	(
	DNA
STED	DAKEDOWN

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E471884	

Dimensions et poids

Poids net 30 g

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C85 °C
Température de nose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Orientation de sortie	coudé, 0°, 180°, 270°, 90°	Raccordement 1	RJ45
Raccordement 2	Perçage	Circuit	EIA/TIA T568 A
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Diamètre de I#92isolation, min.	0.85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.	1.1 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.410.51 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 26AWG 24	Diamètre du raccordement, flexible	0.460.61 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 27AWG 24	Section de raccordement du conducteur extrêmement souple	r,0.51, Approval of the cable by Weidmüller necessary
Section de raccordement du conducteu extrêmement souple (AWG)	r,AWG 26, Approval of the cable by Weidmüller necessary	Note, ligne de raccordement très souple	Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Diamètre de la gaine, max.	9 mm
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750	Capacité de nouveau raccordement	≤ I4 cycles (avec la même section)

Fiche de données

IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)	E471884		

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Résistance d'isolation	≥ 500 MΩ
Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Presse



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Туре PWZ RJ45 Référence 1118040000 GTIN (EAN)

4032248899197

Qté. 1 ST Version Presses

Version

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

IE-PP-RJ45 Туре 2<u>552580000</u> Référence 4050118562583 GTIN (EAN)

10 ST

Gestionnaire de câble de substitution



Connecteur débrochable RJ45 (sans outils) selon la norme CEI 60603-7-51.

Informations générales de commande

Type IE-PI-RJ45-FH-A-1.6

Référence 1992880000 GTIN (EAN)

Oté

4050118378030

30 ST

Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/

IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A

Date de création 04.11.2025 06:27:13 MEZ

Fiche de données

IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	IE-PI-RJ45-FH-B-1.6	Version
Référence	<u>1992900000</u>	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4050118378146	IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Qté.	30 ST	
Туре	IE-PI-RJ45-FH-P-1.6	Version
Référence	<u>1992910000</u>	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801),
GTIN (EAN)	4050118378047	PROFINET
Qté.	30 ST	
Туре	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1	Version
Type Référence	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1 1992920000	Version Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
Référence	1992920000	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
Référence GTIN (EAN)	<u>1992920000</u> 4050118377965	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
Référence GTIN (EAN) Oté.	1992920000 4050118377965 30 ST	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence GTIN (EAN) Oté. Type	1992920000 4050118377965 30 ST IE-PI-RJ45-FH-B-1.1	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A Version