

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Set
Référence	1529580000
Type	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
Qté.	1 Pièce

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	134 mm	Profondeur (pouces)	5.2756 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2.6378 inch
Poids net	451 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales

Type de produit	Set																				
Degré de protection	IP65, fermé																				
Structure du matériau	Zinc injecté sous pression																				
Couvercle du matériau	Polycarbonate PC																				
Produit de référence	IE-FC-SFP-KNOB , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C																				
Produit de référence	<table><tr><td>Cardinalité</td><td>1</td></tr><tr><td>Référence</td><td>IE-FC-SFP-KNOB</td></tr><tr><td>Cardinalité</td><td>1</td></tr><tr><td>Référence</td><td>IE-FC-SP-PWB/2ST</td></tr><tr><td>Cardinalité</td><td>1</td></tr><tr><td>Référence</td><td>IE-FCI-PWB-DE</td></tr><tr><td>Cardinalité</td><td>1</td></tr><tr><td>Référence</td><td>IE-BI-USB-A</td></tr><tr><td>Cardinalité</td><td>1</td></tr><tr><td>Référence</td><td>IE-BI-RJ45-C</td></tr></table>	Cardinalité	1	Référence	IE-FC-SFP-KNOB	Cardinalité	1	Référence	IE-FC-SP-PWB/2ST	Cardinalité	1	Référence	IE-FCI-PWB-DE	Cardinalité	1	Référence	IE-BI-USB-A	Cardinalité	1	Référence	IE-BI-RJ45-C
Cardinalité	1																				
Référence	IE-FC-SFP-KNOB																				
Cardinalité	1																				
Référence	IE-FC-SP-PWB/2ST																				
Cardinalité	1																				
Référence	IE-FCI-PWB-DE																				
Cardinalité	1																				
Référence	IE-BI-USB-A																				
Cardinalité	1																				
Référence	IE-BI-RJ45-C																				

Données techniques

Plaque d'insert	2x Données, 1x Puissance, Blindé	Cadre	Couvercle plastique
Tension nominale pour connecteur femelle	250 V	Inserts pour puissance	Femelle DE

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Inserts pour données	USB 2.0 A/A, Prolongateur RJ45 Cat.6A	Courant nominal pour connecteur femelle	16 A
----------------------	---------------------------------------	---	------

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

