

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités (RCBO), Insert Power grand, RCBO
Référence	1534250000
Type	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Qté.	1 Pièce

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 71 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -5 °C...40 °C
Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² rigide		
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² souple, avec embout		
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² extrêmement souple, avec embout		

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales

Type de produit	Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités (RCBO)	Degré de protection	IP20
Type d'insert	Insert Power grand		

Normes générales

Numéro de certificat (DNV) TAA000022B

Date de création 15.01.2026 08:43:21 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Caractéristiques techniques**Données techniques**

Type de raccordement	Raccordement vissé	Courant nominal	16 A
Tension de fonctionnement	230 V AC	$I_{\Delta m}$	500 A
$I_{\Delta n}$	30 mA	Caractéristique de déclenchement	Typ C

Dessins

www.weidmueller.com

Caractéristique de déclenchement



IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

Type	IE-FC-PWPC	Version
Référence	1450820000	FrontCom, Protection au toucher, cadre simple
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qté.	1 ST	