

POWERSTRIPPER AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

Informations générales de commande

Version	Outils, Machine automatique à dénuder
Référence	1534740000
Type	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2025-12-30T00:00:00+01:00

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	230 mm	Profondeur (pouces)	9.0551 inch
Hauteur	520 mm	Hauteur (pouces)	20.4724 inch
Largeur	254 mm	Largeur (pouces)	10 inch
Poids net	17000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques à dénuder

Entraînement	Électro-pneumatique	Cadence	env. 3 s
Longueur de retrait	20 - 120 mm	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Longueur de démontage max.	120 mm
Zone de démontage max.	11.90	Longueur d'introduction	80 mm
Longueur de démontage min.	25 mm	Zone de démontage min.	3.5 mm

Dessins

