

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 10 HEX, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: DIN |
| Référence | 1542260000 |
| Type | CRIMPSET PZ 10 HEX D |
| GTIN (EAN) | 4050118347111 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Boîte plastique |

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 261 mm | Profondeur (pouces) | 10.2756 inch |
| Hauteur | 57 mm | Hauteur (pouces) | 2.2441 inch |
| Largeur | 338 mm | Largeur (pouces) | 13.3071 inch |
| Poids net | 1809 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Set incluant outil à sertir jusqu'à 10 mm ² (hexagonal), outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN |
|--------------------------|---|

Assortiments

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 10 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0.14 mm ² |
| Emballage | Boîte plastique | Outil à dénuder | STRIPAX |
| Pince à sertir | PZ 10 HEX | Couleur | DIN |
| Nombre d'AEH | 2900 pcs. | | |