

**CRIMPSET PZ 10 SQR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kits de sertissage****Informations générales de commande**

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 10 SQR, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.14, Couleur: Weidmüller
Référence	<a href="#">1542280000</a>
Type	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1586.64 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 10 mm <sup>2</sup> (carré), outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur Weidmüller
--------------------------	--

### Assortiments

Plage de sertissage, max.	10 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 10 SQR	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	2900 pcs.		

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9005000000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	

### Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
  - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	PZ 10 SQR	Version
Référence	<a href="#">1445080000</a>	Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage carré
GTIN (EAN)	4050118250152	
Qté.	1 ST	

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR	Version
Référence	<a href="#">0690700000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W	Version
Référence	<a href="#">0462900000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE	Version
Référence	<a href="#">0463000000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14 R	Version
Référence	<a href="#">0463100000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	<a href="#">9019160000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20D GR	Version
Référence	<a href="#">9019200000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qté.	500 ST	

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version
Référence	<a href="#">0533500000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qté.	100 ST	

### Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H10.0/22 EB	Version
Référence	<a href="#">0534200000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qté.	100 ST	

### Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	<a href="#">9028860000</a>	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 ST	