



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Pièce de rechange
Référence	1550340000
Type	URS 0.34 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118357110
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Diamètre	160 mm	Poids net	1100 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597
ETIM 10.0	EC001597	ECLASS 14.0	27-24-26-02
ECLASS 15.0	27-24-26-02		