

**SAI-SUB-D 9 SK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

**Informations générales de commande**

Version	SUB-D
Référence	<a href="#">1551080000</a>
Type	SAI-SUB-D 9 SK35
GTIN (EAN)	4050118357707
Qté.	1 Pièce

**SAI-SUB-D 9 SK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	16.8 mm	Profondeur (pouces)	0.6614 inch
Hauteur	64.5 mm	Hauteur (pouces)	2.5394 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1.811 inch
Poids net	20 g		

**Températures**

Humidité	Max. 75% à +25°C, pas de condensation
----------	---------------------------------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

**Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D**

Couple de serrage	0.3 Nm	Matériau de base du boîtier	ZnAl
Humidité	Max. 75% à +25°C, pas de condensation	Degré de protection	IP30
Cycles d'enfichage	≥ 200	Angle de sortie	35°
Résistance de terminaison	Non	Interface BUS	D-Sub 9 pôles, Mâle
Verrouillage	UNC4-40	Plage de températures du coffret	-20...+70 °C
BUS, interface câble	Raccordement à vis	Interface de programmation	Non