

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | TwinMark, Repères de fils et de câbles, 6.4 - 12.7 mm, jaune |
| Référence | 1562700000 |
| Type | HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M |
| GTIN (EAN) | 4050118367430 |
| Qté. | 1 Pièce |

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 0.77 mm | Profondeur (pouces) | 0.0303 inch |
| Largeur | 20.9 mm | Largeur (pouces) | 0.8228 inch |
| Longueur | 75000 mm | Longueur (pouces) | 2952.75 inch |
| Poids net | 1703.68 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| Type d'impression | vierge | | |
| Largeur | 20.9 mm | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C | | |
| Couleur | jaune | | |
| Halogène | Non | | |
| Longueur | 75000 mm | | |
| Matériau de base | Polyoléfine | | |
| Caractères imprimés | sans | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Rouleau de gaine thermorétractable | |
| imprimante compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers | | |
| plage de température d'utilisation | -55...105 °C | | |
| Nombre par rouleau | 1 | | |

Repères de fils et de câbles

| | | |
|---|-----|--|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² max. |
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² min. | | Diamètre extérieur du conducteur, max. 12.7 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. 6.4 mm | | Taux de rétractabilité 2:1 |
| Température recommandée de retrait 90 °C | | Diamètre extérieur du conducteur 6.4 - 12.7 mm |
| Section de raccordement de conducteur 6 - 35 mm ² | | |

Note importante

Informations sur le produit Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Type | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Version |
| Référence | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qté. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | THM MMP EXT.RH | Version |
| Référence | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | MULTIMARK ROLLER 115 | Version |
| Référence | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | MULTIMARK ROLLER 30 | Version |
| Référence | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Qté. | 1 ST | |


HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Type | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Version |
| Référence | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qté. | 1 ST |