

## HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Repères de fils et de câbles, 12.7 - 25.4 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1562730000</a>                          |
| Type       | HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M                             |
| GTIN (EAN) | 4050118367485                                       |
| Qté.       | 1 Pièce   |

## HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.77 mm  | Profondeur (pouces) | 0.0303 inch |
| Largeur    | 40.5 mm  | Largeur (pouces)    | 1.5945 inch |
| Longueur   | 50000 mm | Longueur (pouces)   | 1968.5 inch |
| Poids net  | 2844 g   |                     |             |

## Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
| Type d'impression                        | vierge       | Largeur                                  | 40.5 mm  |
| Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C       | Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C   |
| Couleur                                  | jaune        | Halogène                                 | Non  |
| Longueur                                 | 50000 mm     | Matériau de base                         | Polyoléfine  |
| Caractères imprimés                      | sans         | imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| plage de température d'utilisation       | -55...105 °C | Nombre par rouleau                       | 1  |

## Repères de fils et de câbles

|  |         |   |                |
|--|---------|---|----------------|
| Halogène   | Non     | Section de raccordement du conducteur, 120 mm <sup>2</sup> max. |                |
| Section de raccordement du conducteur, 35 mm <sup>2</sup> min. |         | Diamètre extérieur du conducteur, max.                          | 25.4 mm        |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.                         | 12.7 mm | Taux de rétractabilité  | 2:1            |
| Température recommandée de retrait                             | 90 °C   | Diamètre extérieur du conducteur                                | 12.7 - 25.4 mm |
| Section de raccordement de conducteur 35 - 120 mm <sup>2</sup> |         |   |                |

## Note importante

Informations sur le produit Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

## HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type       | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Version          |
| Référence  | <a href="#">1426210000</a> | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |                  |
| Qté.       | 1 ST                       |                  |

### THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | THM MMP EXT.RH             | Version |
| Référence  | <a href="#">1302920000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |
| Type       | MULTIMARK ROLLER 115       | Version |
| Référence  | <a href="#">1357420000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |
| Type       | MULTIMARK ROLLER 30        | Version |
| Référence  | <a href="#">1357430000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |


### HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Version |
| Référence  | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |