Fiche de données

HSS-HF 2.4-4.8 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 2.4 - 4.8 mm, vert
Référence	1562970000
Type	HSS-HF 2.4-4.8 EL G30M
GTIN (EAN)	4050118367805
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

HSS-HF 2.4-4.8 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.9 mm	Profondeur (pouces)	0.0354 inch
Largeur	7.6 mm	Largeur (pouces)	0.2992 inch
Longueur	30000 mm	Longueur (pouces)	1181.1 inch
Poids net	288 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55…105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	7.6 mm
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	vert	Halogène	Non
Longueur	30000 mm	Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans	imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
plage de température d'utilisation	-55…105 °C	Nombre par rouleau	1

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.75 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	4.8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2.4 mm	Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Diamètre extérieur du conducteur	2.4 - 4.8 mm
Section de raccordement de conducteur	0.75 - 4 mm²		

Note importante

Informations sur le produit	Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

HSS-HF 2.4-4.8 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

