

## RSV1,6 ZE18 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit




Figure similaire

Pour les changements fréquents de charge : le « prolongateur de remorque » pour les connecteurs débrochables. Le serre-câbles peut faire plus que simplement soulager la pression sur les conducteurs :

il suffit simplement de clipser sur la prise de raccordement mâle et

- de regrouper les conducteurs
- de guider les câbles
- de l'utiliser pour brancher et débrancher plus facilement la prise

Pas de détérioration des points de raccordement, des câblages clairs et propres et une utilisation simple.

Les avantages pour l'utilisateur : une disponibilité plus élevée des installations grâce à des connexions sollicitables à long terme dans un environnement industriel exigeant, et une utilisation plus confortable.

### Informations générales de commande

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Protection anti-traction, noir, Nombre de pôles: 18 |
| Référence          | <a href="#">1563200000</a>                                                                        |
| Type               | RSV1,6 ZE18 BK BX                                                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4008190186708                                                                                     |
| Qté.               | 25 Pièce                                                                                          |
| Indices de produit |                                                                                                   |
| Emballage          | Boîte                                                                                             |

## RSV1,6 ZE18 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 10.52 g |
|-----------|---------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-02 |             |             |

## Données des matériaux

|                                     |                   |                                     |        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| Matériau isolant                    | PA                | Couleur                             | noir   |
| Tableau des couleurs (similaire)    | RAL 9011          | Moisture Level (MSL)                |        |
| Matériau des contacts               | Alliage de cuivre | Température de stockage, min.       | -40 °C |
| Température de stockage, max.       | 70 °C             | Température de fonctionnement, min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement, max. | 100 °C            | Plage de température montage, min.  | -25 °C |
| Plage de température montage, max.  | 100 °C            |                                     |        |

## Données nominales selon CEI

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------|------------------------|

## Emballage

|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage   | Boîte     | Longueur VPE | 219.00 mm |
| Largeur VPE | 108.00 mm | Hauteur VPE  | 106.00 mm |

## Note importante

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

## RSV1,6 ZE18 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Natural



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

|            |                            |                                                        |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Type       | CB 140/3,5 NC              | Version                                                |  |
| Référence  | <a href="#">1278700000</a> | Colliers de serrage, 3.5 x 140 mm, Polyamide 66, 180 N |  |
| GTIN (EAN) | 4008190155759              |                                                        |  |
| Qté.       | 9000 ST                    |                                                        |  |