## **RSV1,6 ZE12 BK BX**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Pour les changements fréquents de charge : le « prolongateur de remorque » pour les connecteurs débrochables. Le serre-câbles peut faire plus que simplement soulager la pression sur les conducteurs :

il suffit simplement de clipser sur la prise de raccordement mâle et

- de regrouper les conducteurs
- de guides les câbles
- de l'utiliser pour brancher et débrancher plus facilement la prise

Pas de détérioration des points de raccordement, des câblages clairs et propres et une utilisation simple. Les avantages pour l'utilisateur : une disponibilité plus élevée des installations grâce à des connexions sollicitables à long terme dans un environnement industriel exigeant, et une utilisation plus confortable.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pro-
	tection anti-traction, noir, Nombre de pôles: 12
Référence	<u>1563300000</u>
Туре	RSV1,6 ZE12 BK BX
GTIN (EAN)	4008190095871
Qté.	25 Pièce
Indices de produit	
Emballage	Boîte

Niveau du catalogue / Dessins

# **RSV1,6 ZE12 BK BX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Poids net	10.64 g		
Conformité environnementale	du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemptio		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus o	de 0,1 % en poids	
Classifications			,
ETIMA 0.0	50000040	ETIM 7.0	50000040
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-02	ECLASS 12.0	27-46-04-02
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-46-04-02 27-46-04-02	ECLASS 14.0	27-46-04-02
Données des matériaux			
Matériau isolant	PA	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		
Données nominales selon CEI			
testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984		
Emballage			1
Emballage	Boîte	Longueur VPE	186.00 mm
Largeur VPE	112.00 mm	Hauteur VPE	90.00 mm
Note importante			
Conformité IPC	reconnues ; et ils sont co respectent les propriétés	s sont conçus, fabriqués et livrés selon des no onformes aux caractéristiques garanties dans décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». De re évaluées sur demande.	la fiche de données /
Remarques		he product with average temperature of 50 °C	and maximum humidity

Date de création 04.11.2025 04:38:45 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

# **RSV1,6 ZE12 BK BX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

### Natural



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

Туре	CB 140/3,5 NC	Version
Référence	<u>1278700000</u>	Colliers de serrage, 3.5 x 140 mm, Polyamide 66, 180 N
GTIN (EAN)	4008190155759	
Qté.	100 ST	

Niveau du catalogue / Dessins