

FKSC M4X6 D8/SW2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
Référence	1567480000
Type	FKSC M4X6 D8/SW2
GTIN (EAN)	4008190033491
Qté.	100 Pièce

FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0.2756 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	0.86 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Surface	autres
Couleur	gris		

Caractéristiques du système

Version	Visser
---------	--------

Dimensions

Dimensions de filetage métrique, extérieure	4.00 mm
---	---------

Généralités

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
Surface	autres		